


cewka magnetyczna, AC 200V, 50 Hz / 220 V, 60 Hz, do styczników 3RT2.4.-A



|                                                                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                         | SIRIUS            |
| kategoria produktu                                                                                             | Cewki magnetyczne |
| oznaczenie produktu                                                                                            | Cewka             |
| oznaczenie typu produktu                                                                                       | 3RT29             |
| <b>Ogólne dane techniczne</b>                                                                                  |                   |
| Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)                                                                             | 10/01/2014        |
| Waga netto na jedn.                                                                                            | 0,164 kg          |
| rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego                                                              | AC                |
| zasilające napięcie sterujące 1 przy AC                                                                        |                   |
| • przy 50 Hz wartość znamionowa                                                                                | 200 V             |
| • przy 60 Hz                                                                                                   | 200 ... 220 V     |
| współczynnik zakresu roboczego, zasilające napięcie sterujące, wartość znamionowa cewki elektromagnesu przy AC |                   |
| • przy 50 Hz                                                                                                   | 0,8 ... 1,1       |
| • przy 60 Hz                                                                                                   | 0,85 ... 1,1      |
| Pobór mocy cewki elektromagnesu przy AC                                                                        |                   |
| • przy 50 Hz                                                                                                   | 348 VA            |
| • przy 60 Hz                                                                                                   | 296 VA            |
| Współczynnik indukcyjny mocy z mocą zamykania cewki                                                            |                   |
| • przy 50 Hz                                                                                                   | 0,62              |
| • przy 60 Hz                                                                                                   | 0,55              |
| Pozorna moc trzymania cewki elektromagnesu przy AC                                                             |                   |
| • przy 50 Hz                                                                                                   | 25 VA             |
| • przy 60 Hz                                                                                                   | 18 VA             |
| Współczynnik indukcyjny mocy z mocą trzymania cewki                                                            |                   |
| • przy 50 Hz                                                                                                   | 0,35              |
| • przy 60 Hz                                                                                                   | 0,41              |

|                               |                          |     |                      |
|-------------------------------|--------------------------|-----|----------------------|
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b> |                          |     |                      |
| Environment                   | General Product Approval | EMV | Maritime application |

[Environmental Confirmations](#)



|                      |       |
|----------------------|-------|
| Maritime application | other |
|----------------------|-------|



[Confirmation](#)



#### Więcej informacji

**Informacje dotyczące opakowania**

[Informacje dotyczące opakowania](#)

**Information for data generation and storage**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

**Information- and Downloadcenter**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (System zamawiania online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2944-5AN61>

**CAX-Online-Generator**

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2944-5AN61>

**Service&Support**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2944-5AN61>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)**

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2944-5AN61&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2944-5AN61&lang=en)

---

Ostatnia zmiana:

26.05.2026