


cewka magnetyczna, AC/DC 175-280 V, 50/60 Hz, ze zintegrowanym warystorem, do stycznika 3RT2.4.-.N



|                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                    |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                         |                          | SIRIUS                                                                                                                                                                             |                      |
| kategoria produktu                                                                                             |                          | Cewki magnetyczne                                                                                                                                                                  |                      |
| oznaczenie produktu                                                                                            |                          | Cewka                                                                                                                                                                              |                      |
| oznaczenie typu produktu                                                                                       |                          | 3RT29                                                                                                                                                                              |                      |
| Ogólne dane techniczne                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                    |                      |
| Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)                                                                             |                          | 10/01/2014                                                                                                                                                                         |                      |
| SVHC substance name                                                                                            |                          | Lead CAS-No. 7439-92-1<br>Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8<br>2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-10-5<br>Melamine CAS-No. 108-78-1 |                      |
| Waga netto na jedn.                                                                                            |                          | 0,279 kg                                                                                                                                                                           |                      |
| rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego                                                              |                          | AC/DC                                                                                                                                                                              |                      |
| zasilające napięcie sterujące 1 przy AC                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                    |                      |
| • przy 50 Hz                                                                                                   |                          | 175 ... 280 V                                                                                                                                                                      |                      |
| • przy 60 hz                                                                                                   |                          | 175 ... 280 V                                                                                                                                                                      |                      |
| zasilające napięcie sterujące 1 przy DC                                                                        |                          | 175 ... 280 V                                                                                                                                                                      |                      |
| współczynnik zakresu roboczego, zasilające napięcie sterujące, wartość znamionowa cewki elektromagnesu przy AC |                          |                                                                                                                                                                                    |                      |
| • przy 50 Hz                                                                                                   |                          | 0,8 ... 1,1                                                                                                                                                                        |                      |
| • przy 60 hz                                                                                                   |                          | 0,8 ... 1,1                                                                                                                                                                        |                      |
| Pobór mocy cewki elektromagnesu przy AC                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                    |                      |
| • przy 50 Hz                                                                                                   |                          | 163 VA                                                                                                                                                                             |                      |
| • przy 60 hz                                                                                                   |                          | 163 VA                                                                                                                                                                             |                      |
| Współczynnik indukcyjny mocy z mocą zamykania cewki                                                            |                          |                                                                                                                                                                                    |                      |
| • przy 50 Hz                                                                                                   |                          | 0,95                                                                                                                                                                               |                      |
| • przy 60 hz                                                                                                   |                          | 0,95                                                                                                                                                                               |                      |
| Pozorna moc trzymania cewki elektromagnesu przy AC                                                             |                          |                                                                                                                                                                                    |                      |
| • przy 50 Hz                                                                                                   |                          | 3,1 VA                                                                                                                                                                             |                      |
| • przy 60 hz                                                                                                   |                          | 3,1 VA                                                                                                                                                                             |                      |
| Współczynnik indukcyjny mocy z mocą trzymania cewki                                                            |                          |                                                                                                                                                                                    |                      |
| • przy 50 Hz                                                                                                   |                          | 0,95                                                                                                                                                                               |                      |
| • przy 60 hz                                                                                                   |                          | 0,95                                                                                                                                                                               |                      |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                    |                      |
| Environment                                                                                                    | General Product Approval |                                                                                                                                                                                    | EMV                  |
|                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                    | Maritime application |

[Environmental Conformations](#)





[Confirmation](#)



#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2944-5NP31>

CAX-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2944-5NP31>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2944-5NP31>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2944-5NP31&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2944-5NP31&lang=en)

Ostatnia zmiana:

26.05.2026 