






Napęd prądu przemiennego do styczników 3RT105, 3RT145 AC (50...60 Hz) / uruchamianie DC, 575 ... 600 V, napęd: standard, przełączenie na tryb oszczędnościowy przyłącze śrubowe


|                                                     |  |                          |  |
|-----------------------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Nazwa markowa produktu                              |  | SIRIUS                   |  |
| kategoria produktu                                  |  | Cewki magnetyczne        |  |
| oznaczenie produktu                                 |  | Napęd zmienny            |  |
| oznaczenie typu produktu                            |  | 3RT19                    |  |
| Ogólne dane techniczne                              |  |                          |  |
| Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)                  |  | 05/01/2012               |  |
| Waga netto na jedn.                                 |  | 0,62 kg                  |  |
| rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego   |  | AC/DC                    |  |
| zasilające napięcie sterujące 1 przy AC             |  |                          |  |
| • przy 50 Hz                                        |  | 575 ... 600 V            |  |
| • przy 60 hz                                        |  | 575 ... 600 V            |  |
| zasilające napięcie sterujące 1 przy DC             |  | 575 ... 600 V            |  |
| Pobór mocy cewki elektromagnesu przy AC             |  |                          |  |
| • przy 50 Hz                                        |  | 300 VA                   |  |
| • przy 60 hz                                        |  | 300 VA                   |  |
| Współczynnik indukcyjny mocy z mocą zamykania cewki |  |                          |  |
| • przy 50 Hz                                        |  | 0,9                      |  |
| • przy 60 hz                                        |  | 0,9                      |  |
| Pozorna moc trzymania cewki elektromagnesu przy AC  |  |                          |  |
| • przy 50 Hz                                        |  | 5,8 VA                   |  |
| • przy 60 hz                                        |  | 5,8 VA                   |  |
| Współczynnik indukcyjny mocy z mocą trzymania cewki |  |                          |  |
| • przy 50 Hz                                        |  | 0,8                      |  |
| • przy 60 hz                                        |  | 0,8                      |  |
| Zezwolenia Certyfikaty                              |  |                          |  |
| Environment                                         |  | General Product Approval |  |
|                                                     |  | EMV                      |  |

[Environmental Con-  
firmations](#)



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Test Certificates                                                                   | Maritime application                                                                | other                                                                                 |
| <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>                                  | <a href="#">Special Test Certificate</a>                                            | <a href="#">Miscellaneous</a>                                                         |
|  |  |  |

[Confirmation](#)[Special Test Certificate](#)**Więcej informacji****Informacje dotyczące opakowania**[Informacje dotyczące opakowania](#)**Information for data generation and storage**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>**Information- and Downloadcenter**<https://www.siemens.com/ic10>**Industry Mall (System zamawiania online)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT1955-5AT31>**CAX-Online-Generator**<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1955-5AT31>**Service&Support**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1955-5AT31>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)**[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT1955-5AT31&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1955-5AT31&lang=en)



Ostatnia zmiana:

26.05.2026 